



配線架

- 1U、2U、4U




適配器模塊

- LC、SN、MPO



模組

- 單模與多模
- 8 芯、12 芯、16 芯及 24 芯光纖



光纖組件

- MPO8、12、16 及 24
- SN 與 LC Uniboot

Propel：來自康普的端到端高速光纖平台。

Propel 是康普的端到端高速光纖平台，提供模組化高密度光纖配線架、模組、適配器模塊和光纖組件。Propel 提供與交換器和伺服器網路架構一致的 16 芯光纖和 8 芯光纖選項、用於光學效能驗證的二維碼元件以及全球可用性，使資料中心能夠高效擴展其網路，以滿足客戶不斷增長的需求。

- 模組化、超低損耗的端到端光纖平台，能夠透過多次升級和移轉週期支援資料中心的成長
- 具有高密度光纖配線架、模塊、適配器模塊及光纖組件
- 可互換元件以更少的零件提供更多的功能和速度
- Method B 增強極性
- 無縫遷移到更高效的 16 芯 400G/800G 部署，同時全面支援您傳統 8 芯、4 芯及 2 芯應用
- 二維碼元件可驗證任何元件出廠時的光學效能
- 全球可用
- 由我們的 SYSTIMAX® 25 年延長產品和應用保證保固提供支援

commscope.com

請造訪我們的網站或聯絡當地的 CommScope 代表人員，取得詳細資訊。

© 2022 CommScope, Inc. 保留所有權利。™ 或 ® 標識的所有商標均為美國商標或註冊商標，可能已在其他國家/地區註冊。所有產品名稱、商標和註冊商標均為其各自所有人的財產。本文件僅供規劃階段使用，非用於修改或增補 CommScope 產品或服務的任何相關規格或保固。